


AHL-W180III 激光焊机安装要求:

- 1、占地：6 平方米。
- 2、环境：环境清洁，空气中无灰尘，周边无振源。
- 3、温度：55° F (13° C) to 82° F (28° C)
- 4、湿度：5% to 75% 不结露。
- 5、电源：220VAC±5% 50HZ 交流电，容量大于 8KW，有零线和独立的地线，地线应接地良好。设置专用空气开关并配备漏电保护器。
- 6、客户需要准备：空气开关、水、氩气瓶

7、安装示意图



激光模具烧焊机 AHL-W180III 清单

| 系统整机外观：  | | 附件清单如下： <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>主电源线 1 条</td> <td>控制脚踏 1 个</td> <td>工作台电源线 1 条</td> </tr> <tr> <td>脚踏开关 1 个</td> <td>氩气表 1 个</td> <td>主压力管 0.5 米</td> </tr> <tr> <td>次压力管 3 米</td> <td>气动接头 1 个</td> <td>过滤器滤芯 2 个</td> </tr> <tr> <td>过滤器扳手 1 个</td> <td>焊丝 10 米</td> <td>焊丝夹 1 个</td> </tr> <tr> <td>喉箍 8 个</td> <td>水管 8 米</td> <td>生料带 2 卷</td> </tr> <tr> <td>绝缘胶带 1 卷</td> <td>擦镜纸 1 本</td> <td>射灯泡 2 个</td> </tr> <tr> <td>合格证 1 张</td> <td>说明书 1 份</td> <td>验收单 1 份</td> </tr> <tr> <td>保修卡 1 份</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | 主电源线 1 条 | 控制脚踏 1 个 | 工作台电源线 1 条 | 脚踏开关 1 个 | 氩气表 1 个 | 主压力管 0.5 米 | 次压力管 3 米 | 气动接头 1 个 | 过滤器滤芯 2 个 | 过滤器扳手 1 个 | 焊丝 10 米 | 焊丝夹 1 个 | 喉箍 8 个 | 水管 8 米 | 生料带 2 卷 | 绝缘胶带 1 卷 | 擦镜纸 1 本 | 射灯泡 2 个 | 合格证 1 张 | 说明书 1 份 | 验收单 1 份 | 保修卡 1 份 | | |
|---|---|--|----------|--|----------|----------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| 主电源线 1 条 | 控制脚踏 1 个 | 工作台电源线 1 条 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 脚踏开关 1 个 | 氩气表 1 个 | 主压力管 0.5 米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 次压力管 3 米 | 气动接头 1 个 | 过滤器滤芯 2 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 过滤器扳手 1 个 | 焊丝 10 米 | 焊丝夹 1 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 喉箍 8 个 | 水管 8 米 | 生料带 2 卷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 绝缘胶带 1 卷 | 擦镜纸 1 本 | 射灯泡 2 个 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合格证 1 张 | 说明书 1 份 | 验收单 1 份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保修卡 1 份 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 外观尺寸 | 数量 | 主要部件 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 光路 |  | 1 套 | 显微镜 1 套 | 高清晰显微镜(含定位十字线), 配专用电子滤光装置, 可彻底解决激光闪眼问题 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 激光腔体 1 套 | 反射面保护膜, 光效高寿命长, 不受冷却水污染 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 激光棒 1 套 | 进口优级 YAG 晶体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 红光指示 1 套 | 调光专用红光指示系统 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 控制柜 |  | 1 套 | 激光电源 1 套 | 含 L-C 成形网络, 双闭环精密控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 电脑 1 套 | 微型工控电脑, 大大优于单片机 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 控制系统 1 套 | 具有激光波形控制和氩气精密控制 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 冷水机 |  | 1 套 | 冷水机 1 套 | 高效压缩机, 水泵, 超温报警, 流量保护。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 工作台 |  | 1 套 | 精密工作台 | 三维, 上下可电动控制, 承重量很高, 适合大中型模具。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |